

AOPEN LCD モニター クイック・セットアップ・ガイド (QSG)

この度は、AOPEN LCD モニターをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 ます。ご使用前に、「本書」及び「ユーザーズマニュアル」をよくお読みいただき、
 正しく安全にご使用ください。

ご使用になる前の注意事項

- ◎ご使用になる前に、本書の「安全に関するご注意」を必ずお読みください。
- ◎正しく安全にお使いいただくために、必ず「ユーザーズマニュアル」をお読みください。特に「ユーザーズマニュアル」の「使用上の注意事項」を確認の上、正しく安全にご使用ください。
- ◎「保証書」は、本書と共に無くさないよう大切に保管してください。
- ◎ご使用中に不具合と思われる症状が発生した場合は、速やかに使用を中止して、弊社カスタマーサポートセンターにご連絡ください。

ユーザーズマニュアルの入手方法

エイサーでは、環境保全の観点から、電子化ユーザーズマニュアルの提供に取り組んでいます。

「ユーザーズマニュアル」は、エイサー公式ホームページからダウンロードできます。「エイサー公式ホームページ」→「サポート」→「ドライバとマニュアル」から該当製品を選択してダウンロードしてください。

※ダウンロードサイト、及びマニュアルの内容は、予告なく更新・変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

※ご質問、不明点等ございましたら、弊社カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。

安全に関するご注意

◎記載する内容は、人への危害、財産等への損害を防止するための事項です。必ずお読みになり、よく理解して正しく安全にご使用ください。

◎本書では、誤った取り扱いにより生じる危険の度合いや程度を、記号を用いて説明しています。

 危険	誤った取り扱いにより、死亡や重傷など重大な結果に結びつく恐れが大きい内容です。
 警告	誤った取り扱いにより、死亡や重傷など重大な結果に結びつく恐れがある内容です。
 注意	誤った取り扱いにより、傷害や家屋・家財の損害を負う恐れがある内容です。

安全に関するご注意（つづき）

 警告

◎異常、故障の時は、すみやかに使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いてください。

- 煙が出た、異臭がする、変な音がする。
- 画像が表示されない、乱れる、音が出ない。
- 内部に水などの液体、異物が入った。
- 変形、変色、溶解などが見受けられる。
- 損傷、損壊がある。

◎電源ケーブルや付属しているケーブル類の取り扱いについて

- 引っ張る、ねじる、折り曲げる、加工・改造する、重いものを乗せる、挟む、鋭利な先端に接触する、足を引っ掛ける、その他、損傷・切断の恐れがある利用はしないでください。
- 濡れた手や布で取り扱わない、濡らさない、洗わないでください。
- 電源プラグをコンセントにしっかり確実に差し込み、たこ足配線しないでください。
- 電源プラグのほこり等を定期的に取り除いてください。
- 長期間使用しない場合は、電源プラグを抜いてください。

◎水などの液体や蒸気の発生する場所・物の近くで使用しないでください。

◎高温・多湿になる場所（浴室・サウナ・車内など）で使用しないでください。

◎温度変化の著しい場所・物（エアコン・加熱機器等）の近くで使用しないでください。

◎お子様の手の届く範囲で使用しないでください。

◎本機器内部に、金属や燃えやすいものなど、いかなる異物も入れないでください。

◎不安定な場所に設置しないでください。

◎お客様による、修理、分解、改造、等の行為は絶対に行わないでください。

**免責事項**

- 地震、雷などの自然災害、火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 他の接続機器との組合せによる誤動作・動作不能、誤操作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用中、又は使用不能から生じる付随的な損害に関して、当社は一切責任を負いません。

⚠ LCD モニターの特性に関する特記事項

以下の症状は、LCD モニターの特性に起因するもので、故障・不具合ではありません。


- LCD モニターのパネルは、非常に精密度の高い技術で製造されておりますが、画面の一部に点灯しない画素や、常時点灯する画素が存在する場合があります。
- 表示する画像パターンによって、画面の明るさに多少のムラが発生する場合があります。
- LCD モニターのパネルは、長時間静止画を表示させた場合、残像が残ることがあります。

台座の取り付け

1. 梱包箱からモニター本体と台座、脚部を取り出してください。
2. 台座を水平で安定した場所に置いてください。
3. モニター本体に脚部を差し込み、脚部と台座の向きと溝が合うように差し込みます。リリースボタンがはまるまで、しっかり差し込んでください。

モニターにパソコンを接続する

1. お使いのコンピュータの電源を切り、コンピュータの電源コードを抜いてください。
2. 信号ケーブルをモニターの HDMI (別売) および / または DP (別売) 入力ソケットとコンピュータのグラフィックスカードの HDMI (別売) および / または DP (別売) 出力ソケットに接続します。
3. モニターの電源ケーブルをモニターの背面にある電源ポートに差し込みます。
4. コンピュータおよびモニターの電源コードを近くのコンセントに接続します。



注: オーディオ出力はオーディオ出力モデル専用です。詳細な指示については、ユーザーマニュアルを確認してください。

AMD FreeSync Premium: これによりAMD FreeSync Premium 対応のグラフィックスソースは、標準的なコンテンツのフレームレートに基づいて表示更新レートを劇的に調整し、電力効率を改善し、事実上スタタのない、低レイテンシ表示更新を実現することができます。

- — 1
- — 2
- — 3
- — 4
- — 5

外部コントロール

1	電源ボタン	モニターのオン/オフを切り替えます。青色は電源オンを示します。黄色は、スタンバイ/省電力モードを示します。OSD がロックされていることを示します。
2	ファンクションキー  	- 押してメインページを表示します。もう一度押すと、ホットキー 1 の機能に入ります。 - 機能メニューが有効になっているとき、このキーを押すと、モニターの基本情報や現在の入力を表示したり、色のカスタム設定を工場出荷時の状態に戻したりできます。
3	ファンクションキー  	- 押してメインページを表示します。もう一度押すと、ホットキー 2 の機能に入ります。 - 機能メニューが有効になっているとき、このボタンを押すと、シナリオモードまたはゲームモードを選択できます。
4	ファンクションキー  	- 押して、メインページを表示します。もう一度押すと、入力選択機能に入ります。 - 機能メニューが有効になっているとき、このボタンを押すと、OSD が終了します。
5	ファンクションキー  	- 押して、メインページを表示します。もう一度押すと、機能メニューの次の機能に入ります。 - ディスプレイベゼルの裏面にある切り替えボタンはジョイスティックのように機能します。ボタンを切り替え、4 方向にカーソルを動かすことができます。ボタンを押し、任意のオプションを選択します。

※ 1 スピーカー内蔵モデルのみ ※ 各機能の詳細は、「ユーザーズマニュアル」をご覧ください。
機能します。

◎本書の内容の一部、又は全てをコピー・転載することを固くお断りします。

◎本書の内容について、予告なく変更することがあります。

◎本書の内容について、万が一誤り等、お気づきの点がございましたら、弊社カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。

モニタが故障するため、モニタの底を持って持ち上げないでください。

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

仕様

LCD パネル	駆動システム	TFT カラー LCD	
	サイズ	24.5" W (62cm)	
	ピクセルピッチ	0.283mm(水平) x 0.280mm(垂直)	
	輝度 2	400 ニット (ネイティブ) HDR400 モード : ピーク 400 ニット	
	コントラスト	100,000,000:1Max. (ACM)	
	可視角度	178° (横) 178° (縦) (CR=10)(標準)	
	レスポンスタイム	1 ミリ秒 (中間階調応答速度) 0.5 ミリ秒 (中間階調応答速度、最小)	
	パネルタイプ	面内切替	
	H- 周波数	HDMI:30KHz~255KHz, DP:255KHz~255KHz	
	V- 周波数	HDMI:48Hz~240Hz DP:48Hz~390Hz	
表示カラー		16.7M 色	
ドットクロック		600MHz	
最高解像度		Normal mode: HDMI: 1920x1080@240Hz DP: 1920x1080@360Hz オーバークロックモード : DP:1920x1080@390Hz	
ブラッグ & プレイ		VESA DDCCI/DDC2B	
消費電力	オンモード	40W	
	スタンバイモード	0.5W	
	オフモード	0.3W	
入力コネクタ		HDMI (HDMI モデルのみ) DP (DP 入力 モデル のみ)	
入力ビデオ信号		DP (DP 入力 モデル のみ) HDMI 信号 (HDMI 入力 モデル のみ)	
スピーカー		2W x 2	
オーディオ		オーディオ出力 (オーディオ出力モデル専用)	
最大画面サイズ		水平 : 543mm 垂直 : 303mm	
電源		100-240V~, 50/60Hz	
設置環境		操作温度 : 0° C ~ 40° C 保存用温度 : -20° C ~ 60° C 操作湿度 : 20% ~ 80%	
寸法		558.3 (幅) x 372.4~492.4 (高さ) x 233.9 (奥行き) mm	
重量 (N. W.)		5.03kg 本体 (正量)	
機械の仕様		チルト : -5° ~ +25° 回転 : 360° 高さ調整 : 120mm 旋回 : 対応 取り外し可能フットスタンド : 対応	
外部 コントロール :	機能	輝度 コントラスト ブラックブースト ブルーライト ACM HDR 最大輝度 ガンマ 色温度 モード 色空間 グレースケールモード 6 軸色相 6 軸飽和 音量 ミュート オーバードライブ AMD FreeSync Premium TVR	超低レイテンシ リフレッシュレート数 言語 OSD タイムアウト 透明度 OSD ロック 入力 自動ソース ワイドモード ホットキー割り当て DDC/CI HDMI 黒レベル クイックスタートモード Over Clock 設定の保存先... Information (情報) リセット

* 仕様はモデル、SKU および / または地域により異なる場合があります。

AOPEN 製品のマニュアルやその他のドキュメントは、AOPEN の公式サポートサイトからご覧いただけます。